

Garant**SOGX 080407, HB6810, Tyyppi: ALU**

Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 234060 ALU |
| GTIN | 4045197742360 |
| Tuoteluokka | 21E |

Kuvaus

Sopii:

GARANT Power Drill-nro 234000–234025.

Suositus:

Alkuporauksessa pitimellä nro 234015 ja 234025 vähennettävä syöttö 70 %:iin.

Syöttö f: 0,08 - 0,21 mm/kierr.

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| tyyppi | ALUM. |
| Sarja | Power Drill |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 |
| ISO-koodi-kääntöterä | SOGX 080407 |
| Laji | HB6810 |
| Lastuava aine | KM |
| Syöttö f | 0,08 - 0,21 mm/kierr. |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä poraukseen |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V_c | ISO-koodi |
|------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Alumiinimuovit | soveltuu | 500 m/min | N |
| Alumiini (lyhytlastuinen) | soveltuu | 300 m/min | N |
| Alu > 10% Si | soveltuu | 220 m/min | N |
| märkä enintään | soveltuu | | |