

**Tasojyrsin 70° MFK, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 160/22mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	223300 160/22
GTIN	4960664732791
Tuoteluokka	250

**Kuvaus****Malli:**

Tasojyrsin valuraudan tehotyöstöön. Erinomainen lastuamisteho valoksissa tiheän ja erittäin tiheän hammasjaon ansiosta.

**Etu:**

- **Edullinen ja vakaa työstö 10-särmäisillä viisikulmaisilla kääntöterillä.**
- **Pienemmät leikkuuvoimat tasapainoisen työkalun rakenteen ja suuren asetuskulman ansiosta.**

**Tekninen kuvaus**

Kiinnityskiilan ruuvi	229721
suurin ulko-Ø D <sub>max</sub>	169 mm
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	63 mm
Terän Ø D <sub>c</sub>	160 mm
KiinnitysreiänØ	40 mm
Sopiva kääntöterä	PN.. 1106

Kiinnityskiila	229720
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	6 mm
Terien lkm Z	22
varren malli	reiällä
Asetuskulma $\kappa$	70 astetta
Sisäjähdytys	ei
Tuotetyyppi	Tasojyrsin

---

## Tarvikkeet

Kiilaruuvi	229721
Kiinnityskiila	229720