

**Tasojyrsin 70° MFK, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 100/14mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 223300 100/14 |
| GTIN | 4960664732753 |
| Tuoteluokka | 250 |

Kuvaus**Malli:**

Tasojyrsin valuraudan tehotyöstöön. Erinomainen lastuamisteho valoksissa tiheän ja erittäin tiheän hammasjaon ansiosta.

Etu:

- **Edullinen ja vakaa työstö 10-särmäisillä viisikulmaisilla kääntöterillä.**
- **Pienemmät leikkuuvoimat tasapainoisen työkalun rakenteen ja suuren asetuskulman ansiosta.**

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Kiinnityskiilan ruuvi | 229721 |
| Kokonaispituus L _{ges} | 63 mm |
| Kiinnityskiila | 229720 |
| Terän Ø D _c | 100 mm |
| Sopiva kääntöterä | PN.. 1106 |
| Terien lkm Z | 14 |

| | |
|------------------------------------|------------|
| Kiinnitysreiän \emptyset | 32 mm |
| suurin ulko- \emptyset D_{max} | 109 mm |
| enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$ | 6 mm |
| varren malli | reiällä |
| Asetuskulma κ | 70 astetta |
| Sisäjähdytys | ei |
| Tuotetyyppi | Tasojyrsin |

Tarvikkeet

| | |
|----------------|--------|
| Kiilaruuvi | 229721 |
| Kiinnityskiila | 229720 |