

**Tasojyrsin 70° MFK, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 80/10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	223300 80/10
GTIN	4960664732739
Tuoteluokka	250

**Kuvaus****Malli:**

Tasojyrsin valuraudan tehotyöstöön. Erinomainen lastuamisteho valoksissa tiheän ja erittäin tiheän hammasjaon ansiosta.

**Etu:**

- **Edullinen ja vakaa työstö 10-särmäisillä viisikulmaisilla kääntöterillä.**
- **Pienemmät leikkuuvoimat tasapainoisen työkalun rakenteen ja suuren asetuskulman ansiosta.**

**Tekninen kuvaus**

Terien lkm Z	10
Kiinnityskiila	229720
Kokonaispituus $L_{ges}$	63 mm
Sopiva kääntöterä	PN.. 1106
enimmäistyöstösyvyys $a_{p max}$	6 mm
KiinnitysreiänØ	27 mm

Kiinnityskiilan ruuvi	229721
suurin ulko- $\varnothing$ $D_{max}$	89 mm
Terän $\varnothing$ $D_c$	80 mm
varren malli	reiällä
Asetuskulma $\kappa$	70 astetta
Sisäjähdytys	ei
Tuotetyyppi	Tasojyrsin

---

## Tarvikkeet

Kiilaruuvi	229721
Kiinnityskiila	229720