



PNEG 1106XNER-W Wiper, CA420M, Tyyppi: GG



Tilaustiedot

Tilausnumero	223324 GG
GTIN	4960664732975
Tuoteluokka	25A

Kuvaus

Malli:

10-särmäinen viisikulmainen kääntöterä, edullinen ja vakaa työstö.

W - 2-särmäinen Wiper-kääntöterä.

Huomautus:

Ohjeluomisarvot arvolle $ae = 0,3 \times D$.

Tasoterä: 10 mm

Syöttö f_z / hammas: maks. 0,2 mm

Tekninen kuvaus

tyyppi	GG
Syöttö f_z / hammas	maks. 0,2 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	10
ISO-koodi-kääntöterä	PNEG 1106XNER-W
Laji	CA420M
Lastuava aine	KM

Tasoterä	10 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
GG(G)	soveltuu	230 m/min	K
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		