

**Tasojyrsin 70° MFK, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 125/12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	223300 125/12
GTIN	4960664732760
Tuoteluokka	250

Kuvaus**Malli:**

Tasojyrsin valuraudan tehotyöstöön. Erinomainen lastuamisteho valoksissa tiheän ja erittäin tiheän hammasjaon ansiosta.

Etu:

- **Edullinen ja vakaa työstö 10-särmäisillä viisikulmaisilla kääntöterillä.**
- **Pienemmät leikkuuvoimat tasapainoisen työkalun rakenteen ja suuren asetuskulman ansiosta.**

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	12
Terän Ø D _c	125 mm
Sopiva kääntöterä	PN.. 1106
Kokonaispituus L _{ges}	63 mm
Kiinnityskiila	229720
Kiinnityskiilan ruuvi	229721

enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	6 mm
suurin ulko- \emptyset D_{\max}	134 mm
Kiinnitysreiän \emptyset	40 mm
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	70 astetta
Sisäjähdytys	ei
Tuotetyyppi	Tasojyrsin

Tarvikkeet

Kiilaruuvi	229721
Kiinnityskiila	229720