

**Tasojyrsin 70° MFK, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 200/28mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	223300 200/28
GTIN	4960664732814
Tuoteluokka	250

Kuvaus**Malli:**

Tasojyrsin valuraudan tehotyöstöön. Erinomainen lastuamisteho valoksissa tiheän ja erittäin tiheän hammasjaon ansiosta.

Etu:

- **Edullinen ja vakaa työstö 10-särmäisillä viisikulmaisilla kääntöterillä.**
- **Pienemmät leikkuuvoimat tasapainoisen työkalun rakenteen ja suuren asetuskulman ansiosta.**

Tekninen kuvaus

Terän Ø D _c	200 mm
Terien lkm Z	28
Kokonaispituus L _{ges}	63 mm
Kiinnityskiila	229720
enimmäistyöstösyvyys a _{p max}	6 mm
Sopiva kääntöterä	PN.. 1106

suurin ulko- \varnothing D_{max}	209 mm
Kiinnitysreiän \varnothing	60 mm
Kiinnityskiilan ruuvi	229721
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	70 astetta
Sisäjähdytys	ei
Tuotetyyppi	Tasojyrsin

Tarvikkeet

Kiilaruuvi	229721
Kiinnityskiila	229720