

**Tasojyrsin 70° MFK, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 100/10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	223300 100/10
GTIN	4960664732746
Tuoteluokka	250

Kuvaus**Malli:**

Tasojyrsin valuraudan tehotyöstöön. Erinomainen lastuamisteho valoksissa tiheän ja erittäin tiheän hammasjaon ansiosta.

Etu:

- **Edullinen ja vakaa työstö 10-särmäisillä viisikulmaisilla kääntöterillä.**
- **Pienemmät leikkuuvoimat tasapainoisen työkalun rakenteen ja suuren asetuskulman ansiosta.**

Tekninen kuvaus

enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	6 mm
Kiinnityskiila	229720
suurin ulko-Ø D_{max}	109 mm
Terän Ø D_c	100 mm
Terien lkm Z	10
KiinnitysreiänØ	32 mm

Kokonaispituus L_{ges}	63 mm
Kiinnityskiilan ruuvi	229721
Sopiva kääntöterä	PN.. 1106
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	70 astetta
Sisäjähdytys	ei
Tuotetyyppi	Tasojyrsin

Tarvikkeet

Kiilaruuvi	229721
Kiinnityskiila	229720