

**PNMG 1106XNEN-GH, PR1525, Tyyppi: GG****Tilaustiedot**

Tilausnumero	223316 GG
GTIN	4960664732913
Tuoteluokka	25A

**Kuvaus****Malli:**

10-särmäinen viisikulmainen kääntöterä, edullinen ja vakaa työstö.

GH - Vakaa lastuamissärmä.

**Huomautus:**

Ohjelastuamisarvot arvolle  $ae = 0,3 \times D$ .

Tasoterä: 2 mm

Syöttö  $f_z$  / hammas: 0,3 mm

**Tekninen kuvaus**

tyyppi	GG
Syöttö $f_z$ / hammas	0,3 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	10
ISO-koodi-kääntöterä	PNMG 1106XNEN-GH
Laji	PR1525
Lastuava aine	KM

Tasoterä	2 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
GG(G)	soveltuu	180 m/min	K
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		