

**Tasojyrsin 70° MFK, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 250/24mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	223300 250/24
GTIN	4960664732821
Tuoteluokka	250

**Kuvaus****Malli:**

Tasojyrsin valuraudan tehotyöstöön. Erinomainen lastuamisteho valoksissa tiheän ja erittäin tiheän hammasjaon ansiosta.

**Etu:**

- **Edullinen ja vakaa työstö 10-särmäisillä viisikulmaisilla kääntöterillä.**
- **Pienemmät leikkuuvoimat tasapainoisen työkalun rakenteen ja suuren asetuskulman ansiosta.**

**Tekninen kuvaus**

Kiinnityskiila	229720
KiinnitysreiänØ	60 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	6 mm
Kiinnityskiilan ruuvi	229721
Terien lkm Z	24
Sopiva kääntöterä	PN.. 1106

suurin ulko- $\varnothing$ $D_{\max}$	259 mm
Kokonaispituus $L_{\text{ges}}$	63 mm
Terän $\varnothing$ $D_c$	250 mm
varren malli	reiällä
Asetuskulma $\kappa$	70 astetta
Sisäjähdytys	ei
Tuotetyyppi	Tasojyrsin

## Tarvikkeet

Kiinnityskiila	229720
Kiilaruuvi	229721