


PNEG 1106XNEN-GL, CA420M, Tyyppi: GG

Tilaustiedot

Tilausnumero	223318 GG
GTIN	4960664732968
Tuoteluokka	25A

Kuvaus
Malli:

10-särmäinen viisikulmainen kääntöterä, edullinen ja vakaa työstö.

GL - pinnanmukainen mitoitus.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvolle $ae = 0,3 \times D$.

Tasoterä: 2,6 mm

Syöttö f_z / hammas: 0,12 mm

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z / hammas	0,12 mm
tyyppi	GG
Vaihtojen/terien lukumäärä	10
ISO-koodi-kääntöterä	PNEG 1106XNEN-GL
Laji	CA420M
Lastuava aine	KM

Tasoterä	2,6 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
GG(G)	soveltuu	230 m/min	K
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		