

**Tasojyrsin 70° MFK, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 160/16mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 223300 160/16 |
| GTIN         | 4960664732784 |
| Tuoteluokka  | 250           |

**Kuvaus****Malli:**

Tasojyrsin valuraudan tehotyöstöön. Erinomainen lastuamisteho valoksissa tiheän ja erittäin tiheän hammasjaon ansiosta.

**Etu:**

- **Edullinen ja vakaa työstö 10-särmäisillä viisikulmaisilla kääntöterillä.**
- **Pienemmät leikkuuvoimat tasapainoisen työkalun rakenteen ja suuren asetuskulman ansiosta.**

**Tekninen kuvaus**

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Kiinnityskiila         | 229720    |
| KiinnitysreiänØ        | 40 mm     |
| Terän Ø D <sub>c</sub> | 160 mm    |
| Terien lkm Z           | 16        |
| Sopiva kääntöterä      | PN.. 1106 |
| Kiinnityskiilan ruuvi  | 229721    |

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| suurin ulko- $\varnothing$ $D_{\max}$ | 169 mm     |
| Kokonaispituus $L_{\text{ges}}$       | 63 mm      |
| enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$     | 6 mm       |
| varren malli                          | reiällä    |
| Asetuskulma $\kappa$                  | 70 astetta |
| Sisäjähdytys                          | ei         |
| Tuotetyyppi                           | Tasojyrsin |

---

## Tarvikkeet

|                |        |
|----------------|--------|
| Kiilaruuvi     | 229721 |
| Kiinnityskiila | 229720 |