

**PNEG 1106XNEN-GL, PR1510, Tyyppi: GG****Tilaustiedot**

Tilausnumero	223320 GG
GTIN	4960664732883
Tuoteluokka	25A

Kuvaus**Malli:**

10-särmäinen viisikulmainen kääntöterä, edullinen ja vakaa työstö.

GL - pinnanmukainen mitoitus.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvolle $a_e = 0,3 \times D$.

Tasoterä: 2,6 mm

Syöttö f_z / hammas: 0,12 mm

Tekninen kuvaus

tyyppi	GG
Syöttö f_z / hammas	0,12 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	10
ISO-koodi-kääntöterä	PNEG 1106XNEN-GL
Laji	PR1510
Lastuava aine	KM

Tasoterä	2,6 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
GG(G)	soveltuu	180 m/min	K
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		