

**Tasojyrsin 70° MFK, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 250/36mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	223300 250/36
GTIN	4960664732838
Tuoteluokka	250

**Kuvaus****Malli:**

Tasojyrsin valuraudan tehotyöstöön. Erinomainen lastuamisteho valoksissa tiheän ja erittäin tiheän hammasjaon ansiosta.

**Etu:**

- **Edullinen ja vakaa työstö 10-särmäisillä viisikulmaisilla kääntöterillä.**
- **Pienemmät leikkuuvoimat tasapainoisen työkalun rakenteen ja suuren asetuskulman ansiosta.**

**Tekninen kuvaus**

Terän Ø D <sub>c</sub>	250 mm
Kiinnityskiila	229720
Terien lkm Z	36
KiinnitysreiänØ	60 mm
enimmäistyöstösyvyys a <sub>p max</sub>	6 mm
suurin ulko-Ø D <sub>max</sub>	259 mm

Kokonaispituus $L_{ges}$	63 mm
Kiinnityskiilan ruuvi	229721
Sopiva kääntöterä	PN.. 1106
varren malli	reiällä
Asetuskulma $\kappa$	70 astetta
Sisäjähdytys	ei
Tuotetyyppi	Tasojyrsin

---

## Tarvikkeet

Kiinnityskiila	229720
Kiilaruuvi	229721