

**KM-sahanterä, Ø 140×20 mm, hampaiden lukumäärä: 18****Tilaustiedot**

Tilausnumero	078208 18
GTIN	4002395383801
Tuoteluokka	07A

Kuvaus**Käyttö:**

Soveltuu puumateriaalille.

Sopii :

Akkukäsipyörösaha 078207 koko M12CCS44.

Porauksen Ø: 20 mm

hampaiden lukumäärä: 18

Tekninen kuvaus

hampaiden lukumäärä	18
Terän Ø D	140 mm
Porauksen Ø	20 mm
Soveltuvuus	puu

