

**Garant****APET 133508 FR, HU7810, Tyyppi: ALU****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215303 ALU
GTIN	4045197743107
Tuoteluokka	21A

**Kuvaus****Huomautus:**

Ohjelastuamisarvot arvoille  $a_e = 0,25 \times D$  /  $a_p = 4$  mm,  $a_{p_{max}} = 6$  mm.

Nirkon säde: 0,8 mm

Syöttö  $f_z$  / hammas: 0,2 mm

**Tekninen kuvaus**

Syöttö $f_z$ / hammas	0,2 mm
tyyppi	ALU
Nirkon säde	0,8 mm
Sarja	Softcut®
ISO-koodi-kääntöterä	APET 133508 FR
Laji	HU7810
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	600 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	500 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	400 m/min	N
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		