



Kannettava pituudenmittauslaite, Tyyppi: T10



Tilaustiedot

Tilausnumero	434716 T10
GTIN	7630041114775
Tuoteluokka	45A

Kuvaus

Malli:

Kestävä kannettava näyttölaite, jossa asteikko, ja numeronäyttö induktiivisille mittauskärjille. Yksiselitteinen ja virheetön lukema yksityiskohtaisen asteikonäytön ansiosta. 5-kertainen zoomaus. Erittäin pitkä käyttöikä yli 300 tuntia. Optimaalinen käsiteltävyys ergonomisen mallin ja Soft-Touch-pinnan ansiosta.

Toiminto:

Nolla-asento (offset), +A, -A, tallennustoiminto, maks. min. maks.-min., mittaus raja-arvoilla, tietojen tulostus, ASCII-komennot. Ihanteellinen kiinteään ja mobiiliin käyttöön korjaamoissa ja tuotantotiloissa. IP63: Suojaus vesisuihkeelta 60 asteeseen saakka normaaliin käyttöasentoon verrattuna ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Käyttö:

Induktiivisen TESA-mittauskärkien näyttölaite.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 4 paristoa nro 081561, koko LR6.

Erikoistarvike:

Radio nro 498916 lähetin, tiedonsiirtokaapeli nro 498918, ohjelmisto nro 498925; 498926.

Tekninen kuvaus

Virheraja numeronäyttö	0,1 %
Leveys	100 mm
Pituus	170 mm
Paino	0,5 kg
Korkeus	38 mm
Enimmäisnäyttötarkkuus	0,1 µm
Asteikko säädettävissä	0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 µm
Induktiivisten anturien liitännämäärä	1
Mittausalue	±3 - ±5000 µm
IP-suojaluokka	IP 63
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitäntä	USB-liitäntä.
Liitäntä	TESA Link Connector TLC
Liitäntä	Digimatic-liitäntä
Tuotetyyppi	Näyttölaite

Tarvikkeet

Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498975
Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR6	081561 LR6
Vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498965
Induktiivinen pituusmittausanturi, radiaalinenSarjassa 10 osaa. Tyyppi GT22	434778 GT22
Induktiivinen vipumittauskärki Tyyppi GT31	434779 GT31
Induktiivinen pituusmittausanturi, aksiaalinenSarjassa 10 osaa. Tyyppi GT21	434776 GT21
Induktiivinen pituusmittausanturi, aksiaalinen Tyyppi GT21	434775 GT21
Induktiivinen pituusmittausanturi, radiaalinen Tyyppi GT22	434777 GT22