

**Garant****POMX 0704ZEER U, HB9640, Tyyppi: UNI**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	213141 UNI
GTIN	4045197743275
Tuoteluokka	21A

## Kuvaus

**Malli:**

Tasainen leikkuupituus: 1,5 mm hyvälle pinnanlaadulle.

**Huomautus:**Ohjelastuamisarvot arvoille  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max} = 1,4$  mm.Säätösäde, kun  $a_{p \max}$ : 3,61 mm

## Tekninen kuvaus

Säätösäde, kun $a_{p \max}$	3,61 mm
tyyppi	UNI
Vaihtojen/terien lukumäärä	5
ISO-koodi-kääntöterä	POMX 0704ZEER U
Laji	HB9640
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä jrsintään

**Käyttäjätiedot**

	<b>Sopivuus</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-koodi</b>
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	360 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	320 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	280 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	150 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	80 m/min	S
Uni	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
ilma	soveltuu		