

Garant**POMX 0704ZEER U, HB9540, Tyyppi: UNI****Tilaustiedot**

Tilausnumero	213144 UNI
GTIN	4045197743282
Tuoteluokka	21A

Kuvaus**Malli:**

Tasainen leikkuupituus: 1,5 mm hyvälle pinnanlaadulle.

Soveltuu erityisesti vaikeisiin käyttökohteisiin (hakkaavaan lastuamiseen).

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvoille $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p \max} = 1,4$ mm.

Säätösäde, kun $a_{p \max}$: 3,61 mm

Tekninen kuvaus

tyyppi	UNI
Säätösäde, kun $a_{p \max}$	3,61 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	5
ISO-koodi-kääntöterä	POMX 0704ZEER U
Laji	HB9540
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä jrsintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	360 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	310 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	260 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	130 m/min	M
Uni	soveltuu		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		