

Garant**POMX 0704ZEER M, HB9640, Tyyppi: INOX****Tilaustiedot**

Tilausnumero	213134 INOX
GTIN	4045197743251
Tuoteluokka	21A

Kuvaus**Malli:**

Tasainen leikkuupituus: 1,5 mm hyvälle pinnanlaadulle.

Huomautus:

Ohjelaistumisarvot arvoille $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p \max} = 1,4$ mm.

Tekninen kuvaus

Säätösäde, kun $a_{p \max}$	3,61 mm
tyyppi	INOX
Syöttö f_z / hammas	0,9 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	5
ISO-koodi-kääntöterä	POMX 0704ZEER M
Laji	HB9640
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	360 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	320 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	280 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	150 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	S
Uni	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
ilma	soveltuu		