

**Garant****POMX 0704ZEER M, HB9645, Tyyppi: INOX****Tilaustiedot**

Tilausnumero	213137 INOX
GTIN	4045197743268
Tuoteluokka	21A

**Kuvaus****Malli:**

Tasainen leikkuupituus: 1,5 mm hyvälle pinnanlaadulle.

Soveltuu erityisesti vaikeisiin käyttökohteisiin (hakkaavaan lastuamiseen).

**Huomautus:**

Ohjelastuamisarvot arvoille  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$  /  $a_{p \max} = 1,4$  mm.

**Tekninen kuvaus**

tyyppi	INOX
Syöttö $f_z$ / hammas	0,9 mm
Säätösäde, kun $a_{p \max}$	3,61 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	5
ISO-koodi-kääntöterä	POMX 0704ZEER M
Laji	HB9645
Lastuava aine	KM

Tuotetyyppi

Kääntöterä jysintään

**Käyttäjätiedot**

	<b>Sopivuus</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-koodi</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	70 m/min	S
märkä enintään	sopii rajoituksin		
ilma	soveltuu		