



## ER-kiristysmutteri, ER-holkeille: 20



### Tilaustiedot

Tilausnumero	309580 20
GTIN	4045197743299
Tuoteluokka	32Z

### Kuvaus

**Malli:**

Kiinnittimen kierteet ja kartio hiottuja parhaan pyörintätarkkuuden saavuttamiseksi. **Kuusikulma AV 25.**

**Sopii:**

Kaikki ER-vakiokiristysholkki-istukat.

**Erikoistarvike:**

ER-kiristysavain nro 309680 – 30 9740.

Yksipäinen kiintoavain (kokoon 16), nro 613300 koko 25.

**Huomautus:**

Istukka ja kiinnitysmutteri tasapainotettu erikseen!

### Tekninen kuvaus

Kierre	M25×1,5
Suurin kiristysmomentti	110 Nm
Kokonaispituus L	19,5 mm
Ulko-Ø D	34 mm

ER-holkeille	20 mm
Standardi	DIN 6499 D
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 15000 min <sup>-1</sup>
Tuotetyyppi	Kiristysmutteri