

Mitutoyo

Digitaalinen näyttölaite, Näytettävien akselien määrä: 2



Tilaustiedot

Tilausnumero	499356 2
GTIN	4946368693538
Tuoteluokka	44D

Kuvaus

Malli:

Helppokäyttöinen näyttölaite liitettäväksi lineaarimittausjärjestelmiin. Näyttöalue: 8 numeroa ja etumerkki (-), verkkoliitäntä: 220 V.

Toiminto:

Nollaus, mittaussuunnan vaihto, mm-/tuuma-muunto. Näyttöarvon puolitus, ABS/INC-koordinaattivaihtokytkentä, lisäys/vähennys, reikäpiiritoiminto, ohjelmoitavuus. **Monipuoliset laskentatoiminnot:** (+, -, ×, ÷, COS, SIN, TAN, ARC, √, π), toimintonäppäimet jysinkoneille ja sorveille, reikärivitoiminto.

Toimituksen sisältö:

Sisältää verkkokaapelin (2 m) ja varasulakkeen.

Erikoistarvike:

Rajapintayksikkö (RS 232, USB, Digimatic-tulo) työkalun siirron tallennukseen, lineaarimitta nro 499240 / 499241.

Tekninen kuvaus

Lukema	0,0001 / 0,0005 tuuma
Lukema	0,005 / 0,001 mm
Leveys	80 mm
Pituus	260 mm

Korkeus	167 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Tuotetyyppi	Digitaalinen näyttölaite