

ER-kiristysholkki-istukkasarja, HSK-A 63, ER-kiristysholkkikoolle: 25



Tilaustiedot

Tilausnumero	305450 25
GTIN	2050001855251
Tuoteluokka	37D

Kuvaus

Etu:

Kestää pitempään, pyörintätarkkuus $\leq 10 \mu\text{m}$.

- **Optimaalinen käyttövarmuus suuren kiristysvoiman ansiosta.**
- **Tavallista parempi pinnanlaatu (laatu, tiukennetut valmistustoleranssit).**
- **Alhaisemmat tuotantokustannukset.**

Toimituksen sisältö:

ER-istukka (**mutterilla**) nro 305390, ER-kiristysavain nro 613300 koko 25 tai 309680 koko 32, ER-kiristysholkit nro 308901 / 8981, sis. muovilaukun. ER-avain nro 628400, koko 16/20, ER-pihdit, nro 308941

ER 25 (430 E): D = 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 ja 16 mm.

Tekninen kuvaus

ER-kiristysholkeille	25
Sovitin	HSK-A 63
Tuotetyyppi	Kiristysholkki-istukka

Tarvikkeet

ER-kiristysavain ER-kiristysholkki-istukalle 25	309680 25
ER-kiristysholkki-istukka ER-kiristysholkkikoolle 25	305390 25