



Weldon-istukka Muoto AD, BT 30 lyhyt, Kiinnitys-Ø D1: 6mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	302595 6
GTIN	4250122697916
Tuoteluokka	36E

Kuvaus

Malli:

Kaikki varret sinistetty.

Käyttö:

Työkalujen kiinnittämiseen DIN 1835 B- ja DIN 6535 HB -standardien mukaisella vääntiötasolla.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 – 308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 / 308835.

Ulkonema A-mitta: 50 mm

Ulko-Ø D: 25 mm

Varakiinnitysruuvi nro 309900: 6

Tekninen kuvaus

Varakiinnitysruuvi nro 309900	6
Ulkonema A-mitta	50 mm
Ulko-Ø D	25 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	6 mm
Sovitin	BT 30 lyhyt
Standardi	DIN 6359
Kiinnitysnormi	JIS B6339
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2

Muoto	AD
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 15000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Weldonistukka

Tarvikkeet

Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 30	308760 30
Kiinnityspultti 60° tiivistetty Sopii ISO-varteen 30	308785 30
Kiinnityspultti 60° tiivistetty Sopii ISO-varteen 30	308780 30
Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 30	308765 30
Varakiinnitysruuvi Istukan kiinnitys-Ø:lle D1 6 mm	309900 6