

**HOLEX****Käsi­käyt­to­inen porakone­ruuvipuristin, Leukaväli A: 100mm****Tilau­stie­dot**

Tilausnumero	365055 100
GTIN	4062406188634
Tuoteluokka	32D

**Kuvaus****Malli:**

- Käytettävissä vaaka-, pystysuunnassa ja sivuttain.
- Tukeva ja kätevä rakenne.
- Leuat on karkaistu ja hiottu.
- Kokonaispituus säilyy samana. (Kara on upotettu kahvaan!!)
- Yleiskäyttöinen kiinnitysmahdollisuus pitkittäisreikien ansiosta.
- Liikkuva leuka, ohjautuu sivuttain.
- Kiinteä kiinnityisleuka, kolme pystyprismaa ja yksi vaakaprisma.
- Irrotettava kampi.

**Käyttö:**

Työkappaleiden kiinnittämiseen porakoneissa.

**Raaka-aine:**

Runko valurautaa.

**Tarkkuus:**

0,20 mm:n sisällä.

**Tekninen kuvaus**

Perusrungon pituus a	191 mm
Kokonaiskorkeus c	64 mm
Leukojen korkeus C	30 mm

Kiinnitysalue b	101 mm
Paino	4,8 kg
Tuotetyyppi	Porakoneruuvipuristin

## Tarvikkeet

Vaihtoleukapari (2 kpl) käsikäyttöisiin porakone-ruuvipuristimiin tyypille 100	365046 100
--	------------