

Garant**Urapistoteräsarja, HB7010, Tyyppi: 0,9-2,65****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273667 0,9-2,65
GTIN	4045197747518
Tuoteluokka	21L

Kuvaus**Käyttö:**

Pistosorvauspidin terän leveydelle 3 mm.

Sisältö:

Kutakin 2x nro 273665: Koot 0,9; 1,15; 1,35

Kutakin 1x nro 273665: Koot 1,65; 1,90; 2,15; 2,65

Huomautus:

Pistoleveys on huomioitava kiinnityksessä.

Tekninen kuvaus

Pistoleveys w	0,9 - 2,65 mm
Lastuava aine	KM
Laji	HB7010
Pääkäyttöalue	P
Oheiskäyttö	K
Urat normin mukaiset	DIN 471
Urat normin mukaiset	DIN 472
Tuotetyyppi	Kääntöterä pistosorvaukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	sopii rajoituksin	230 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	sopii rajoituksin	190 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	180 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	150 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	140 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	70 m/min	S
GG(G)	soveltuu	200 m/min	K
CuZn	soveltuu	250 m/min	N
Uni	soveltuu		
jatkuva	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		

Tarvikkeet

Urapistoterä Pistoleveys w 2,65 mm	273665 2,65
Urapistoterä Pistoleveys w 1,35 mm	273665 1,35
Urapistoterä Pistoleveys w 1,65 mm	273665 1,65
Urapistoterä Pistoleveys w 0,9 mm	273665 0,9
Urapistoterä Pistoleveys w 2,15 mm	273665 2,15
Urapistoterä Pistoleveys w 1,15 mm	273665 1,15
Urapistoterä Pistoleveys w 1,90 mm	273665 1,90