

Garant**APMT 060220 ER, HB8630, Tyyppi: INOX****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215671 INOX
GTIN	4045197747587
Tuoteluokka	21A

Kuvaus**Huomautus:**

Ohjelaistumisarvot arvolle $a_e = 0,25 \times D$. $a_p = 3$ mm, $a_{p\max} = 4$ mm.

Tekninen kuvaus

tyyppi	INOX
Syöttö f_z / hammas	0,08 mm
Nirkon säde	2 mm
Sarja	Softcut®
ISO-koodi-kääntöterä	APMT 060220 ER
Laji	HB8630
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	130 m/min	M
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		