

Garant**APMT 180504 ER, HB8630, Tyyppi: INOX****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215280 INOX
GTIN	4045197747709
Tuoteluokka	21A

Kuvaus**Huomautus:**

Ohjelaastuamisarvot arvoille $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 5$ mm, $a_{p\max} = 9$ mm.

Tekninen kuvaus

tyyppi	INOX
Syöttö f_z / hammas	0,2 mm
Nirkon säde	0,4 mm
Sarja	Softcut®
ISO-koodi-kääntöterä	APMT 180504 ER
Laji	HB8630
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä jrsintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	130 m/min	M
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		