


Garant**ONMU 05T6 ANER, HB8630, Tyyppi: INOX****Tilastiedot**

Tilausnumero	213435 INOX
GTIN	4045197747822
Tuoteluokka	21A

Kuvaus**Malli:**

Kaksipuolinen, 2x8 särmää.

Suositus:**Valitse parhaan pinnanlaadun saavuttamiseksi terätoleranssi E ja yhdistä silitysterään/silitysteriin.****Huomautus:**Ohjelastuamisarvot $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p,max}$ **Tekninen kuvaus**

tyyppi	INOX
Syöttö f_z / hammas	0,2 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	16
ISO-koodi-kääntöterä	ONMU 05T6 ANER
Laji	HB8630
Lastuava aine	KM

enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$

3 mm

Tuotetyyppi

Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	200 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	160 m/min	M
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		