


Garant**SNMU 14T7 ANER, HB8630, Tyyppi: INOX****Tilaustiedot**

Tilausnumero	213460 INOX
GTIN	4045197747846
Tuoteluokka	21A

Kuvaus**Malli:**

Kaksipuolinen, 2x4 särmää.

Suositus:**Valitse parhaan pinnanlaadun saavuttamiseksi terätoleranssi E ja yhdistä silitysterään/silitysteriin.****Huomautus:**Ohjelastuamisarvot $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p,max}$ **Tekninen kuvaus**

Syöttö f_z / hammas	0,2 mm
tyyppi	INOX
Terän paksuus E	7 mm
ISO-koodi-kääntöterä	SNMU 14T7 ANER
Laji	HB8630
Lastuava aine	KM

enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	6 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	200 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	160 m/min	M
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		