


Garant**SOMT 120504 PDER, HB8630, Tyyppi: INOX****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 214877 INOX |
| GTIN | 4045197747921 |
| Tuoteluokka | 21A |

Kuvaus**Malli:**

Paksumpi terä korkeisiin lastuamisvaatimuksiin. Modernin pinnoituksen ansiosta kestää hyvin kulutusta.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvolle $a_e = 0,3 \times D$.

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------------------|------------------|
| Syöttö f_z / hammas | 0,17 mm |
| tyyppi | INOX |
| Nirkon säde | 0,4 mm |
| Terän paksuus E | 5,56 mm |
| ISO-koodi-kääntöterä | SOMT 120504 PDER |
| Laji | HB8630 |
| Lastuava aine | KM |

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä jysintään |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| INOX < 900 N/mm ² | soveltuu | 120 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | soveltuu | 100 m/min | M |
| märkä enintään | sopii rajoituksin | | |
| kuiva | soveltuu | | |