

**Garant**
**Kopiojyrsin 7° positiivinen, weldonvarsi, Ø D: 20mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	212115 20
GTIN	4045197746740
Tuoteluokka	210

**Kuvaus**
**Malli:**

Jyrsinrunko, jossa epätasainen jaotus – tasainen käynti.

- **Korkea taso- ja pyörintätarkkuus.**
- **Portaaton kääntöterän uudelleenasetus lastuamissärmän kuluessa.**

Värinänvaimennus ja pehmeä terän sisäänmeno 7° positiivisten kääntöterien ansiosta.

**Huomautus:**

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,8 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

$a_{p\ max} = 2\ mm.$

**Tekninen kuvaus**

Terien lkm Z	2
Kääntöterä-ruuvisarja	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Sopiva kääntöterä	RD..1003
Varren Ø D <sub>s</sub> h6	20 mm
Ulkoneman pituus L <sub>1</sub>	47 mm
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	100 mm
Ø D <sub>3</sub>	10 mm
Terän Ø D <sub>c</sub>	20 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	15 - 30 astetta

varren malli	weldonvarsi
Jyrsin soveltuu levymuotoon	pyöreä
Jyrsintäkäyttö	Vino sisäänsyöttö
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Terien jako	epätasainen
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

## Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja10 osaa	219804
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 3,8 Nm	211750 3,8
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP