

Garant
Kopiojyrsin 7° positiivinen, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 35/5mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	212140 35/5
GTIN	4045197750280
Tuoteluokka	210

Kuvaus
Malli:

Jyrsinrunko, jossa epätasainen jaotus – tasainen käynti.

- **Korkea taso- ja pyörintätarkkuus.**
- **Portaaton kääntöterän uudelleenasetus lastuamissärmän kuluessa.**

Värinänvaimennus ja pehmeä terän sisäänmeno 7° positiivisten kääntöterien ansiosta.

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,8 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

$a_{p\max} = 2 \text{ mm}$.

Tekninen kuvaus

Ø D ₁ h6	17 mm
Ø D ₂	28,7 mm
Terien lkm Z	5
Kokonaispituus L _{ges}	42 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Sopiva kääntöterä	RD..1003
Ø D ₃	25 mm

Terän Ø D _c	35 mm
Kiinnityskierre M	M16
Sisäjäähdytys	kyllä
varren malli	Kierteellinen
Jyrsin soveltuu levymuotoon	pyöreä
Jyrsintäkäyttö	Vino sisäänsyöttö
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Terien jako	epätasainen
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja10 osaa	219804
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 3,8 Nm	211750 3,8