

**Garant****Kopiojyrsin 7° positiivinen, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 80/7mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	212150 80/7
GTIN	4045197750440
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Malli:**

Jyrsinrunko, jossa epätasainen jaotus – tasainen käynti.

- **Suuri taso- ja pyörintätarkkuus**
- **Portaaton uudelleenasetus lastuamissärmän kuluessa.**

Värinänvaimennus ja pehmeä terän sisäänmeno 7° positiivisten kääntöterien ansiosta.

**Huom:**

Lukitusruuveja ja lukkorenkaita **ei** saa käyttää käytettäessä kääntöteriä, joilla on positiivinen mitoitus.

**Huomautus:**

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,8 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

RD..10 –  $a_{p\max} = 2,5$  mm.

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus $L_{ges}$	50 mm
Ø D <sub>3</sub>	68 mm

Sopiva kääntöterä	RD..12T3
Terän Ø D <sub>c</sub>	80 mm
Lukitusruuvisarja	219807 (15IP; 3,8 Nm)
Terien lkm Z	7
KiinnitysreiänØ	27 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Sisäjähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	15 - 27 astetta
Fz Helix	0,7
varren malli	reiällä
Jyrsin soveltuu levymuotoon	pyöreä
Jyrsintäkäyttö	Vino sisäänsyöttö
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Terien jako	epätasainen
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP
Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa	219807
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 3,8 Nm	211750 3,8
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219805