

**Garant**
**Kopiojyrsin 7° positiivinen, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 32/3mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	212160 32/3
GTIN	4045197750488
Tuoteluokka	210

**Kuvaus**
**Malli:**

Jyrsinrunko, jossa epätasainen jaotus – tasainen käynti.

- **Suuri taso- ja pyörintätarkkuus**
- **Portaaton uudelleenasetus lastuamissärmän kuluessa.**

Värinänvaimennus ja pehmeä terän sisäänmeno 7° positiivisten kääntöterien ansiosta.

**Huom:**

Lukitusruuveja ja lukkorenkaita **ei** saa käyttää käytettäessä kääntöteriä, joilla on positiivinen mitoitus.

**Huomautus:**

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,8 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

RD..10 –  $a_{p\max} = 2,5$  mm.

**Tekninen kuvaus**

Terien lkm Z	3
Lukitusruuvisarja	219807 (15IP; 3,8 Nm)
Ø D <sub>1</sub> h <sub>6</sub>	17 mm
Sopiva kääntöterä	RD..12T3
Kiinnityskierre M	M16

Ø D <sub>3</sub>	20 mm
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	42 mm
Terän Ø D <sub>c</sub>	32 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Ø D <sub>2</sub>	28,7 mm
Sisäjähdytys	kyllä
varren malli	Kierteellinen
Jyrsin soveltuu levymuotoon	pyöreä
Jyrsintäkäyttö	Vino sisäänsyöttö
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Terien jako	epätasainen
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

## Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219805
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 3,8 Nm	211750 3,8
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 20IP	674252 20IP
Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa	219807