

Garant

Kopiojyrsin 7° positiivinen, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 42/4mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	212160 42/4
GTIN	4045197750501
Tuoteluokka	210

Kuvaus

Malli:

Jyrsinrunko, jossa epätasainen jaotus – tasainen käynti.

- **Suuri taso- ja pyörintätarkkuus**
- **Portaaton uudelleenasetus lastuamissärmän kuluessa.**

Värinänvaimennus ja pehmeä terän sisäänmeno 7° positiivisten kääntöterien ansiosta.

Huom:

Lukitusruuveja ja lukkorenkaita **ei** saa käyttää käytettäessä kääntöteriä, joilla on positiivinen mitoitus.

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,8 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

RD..10 – $a_{p,max} = 2,5$ mm.

Tekninen kuvaus

Kiinnityskierre M	M16
Ø D ₂	28,7 mm
Lukitusruuvisarja	219807 (15IP; 3,8 Nm)
Terän Ø D _c	42 mm
Ø D ₁ h ₆	17 mm

Kääntöterä-ruuvisarja	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Ø D ₃	30 mm
Kokonaispituus L _{ges}	42 mm
Sopiva kääntöterä	RD..12T3
Terien lkm Z	4
Sisäjähdytys	kyllä
varren malli	Kierteellinen
Jyrsin soveltuu levymuotoon	pyöreä
Jyrsintäkäyttö	Vino sisäänsyöttö
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Terien jako	epätasainen
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa	219807
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 20IP	674252 20IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 3,8 Nm	211750 3,8
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219805