

Garant**Feedking-pikasyöttöjyrsin, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 32/5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212905 32/5
GTIN	4045197750594
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Dynaamisesti vaikuttava terän muoto erittäin nopeaan syöttöön. Äärimmäisen tasainen käynti **itsestabiloituvan kääntöterän asettumisen ansiosta. Optimoitu geometria** vähentää lastuamisvoimaa, joten **pääkaran rasitus pienenee.**

Etu:

Erittäin taloudellinen **erittäin vahvojen, nelileikkuisten** kääntöterien ansiosta.

Huomautus:

Kun käytetään jatkeita, on aina käytettävä sisäjäähdytystä. GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 2,2 käytetään** terän nro **674252 koko 9IP** kanssa.

Tekninen kuvaus

Terän Ø D _c	32 mm
Kiinnityskierre M	M16
Terien lkm Z	5
Kokonaispituus L _{ges}	42 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Ø D ₁ h6	17 mm
Ø D ₃	19 mm

enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	0,85 mm
$\varnothing D_2$	28,7 mm
Sopiva kääntöterä	XD.. 070308
Sisäjähdytys	kyllä
Porrastuspituus L kun α_{\max}	18 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	51 mm
Pyöröporausjyrsintä a_p	0,85 mm
Porrastuskulma α_{\max}	0,95 astetta
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	62 mm
Sarja	FeedKing
varren malli	Kierteellinen
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Terien jako	epätasainen
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219810
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 9IP	674252 9IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm	211750 2,2