

**Garant****Feedking-pikasyöttöjyrsin, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 35/5mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	212910 35/5
GTIN	4045197750624
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Malli:**

**Dynaamisesti** vaikuttava terän muoto erittäin nopeaan syöttöön. Äärimmäisen tasainen käynti **itsestabiloituvan kääntöterän asettumisen ansiosta. Optimoitu geometria** vähentää lastuamisvoimaa, joten **pääkaran rasitus pienenee.**

**Etu:**

Erittäin taloudellinen **erittäin vahvojen, nelileikkuisten** kääntöterien ansiosta.

**Huomautus:**

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 2,2** käytetään terän nro **674252 koko 9IP** kanssa.

**Tekninen kuvaus**

Sopiva kääntöterä	XD.. 070308
Terän Ø D <sub>c</sub>	35 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Terien lkm Z	5
enimmäistyöstösyvyys a <sub>p max</sub>	0,85 mm
KiinnitysreiänØ	16 mm

Ø D <sub>3</sub>	22 mm
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	40 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä Ø D <sub>min</sub>	57 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D <sub>max</sub>	68 mm
Pyöröporausjyrsintä a <sub>p</sub>	0,85 mm
Porrastuspituus L kun α <sub>max</sub>	21 mm
Porrastuskulma α <sub>max</sub>	0,82 astetta
Sarja	FeedKing
Asetuskulma κ	10 astetta
Fz Helix	0,7
varren malli	reiällä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Terien jako	epätasainen
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 9IP	674252 9IP
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219810
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm	211750 2,2