

Garant**GARANT Softcut® HSI, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 25/3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	214904 25/3
GTIN	4045197750679
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Kulumista kestävä lämpökäsitelty teräs korroosionsuojapinnoitteella. Tarkka kääntöterän kiinnitys määritellyllä kiristysmomentilla. Väljä ja tiheä hammastus yksilöllisiin jyrästrategioihin.

Käyttö:

Erytisesti pienempitehoisiin koneisiin ja työstöön suurissa syvyyksissä.

Huomautus:

Kaikkien **4 särmän** käyttö edellyttää, että kääntöterää **käännetään aina merkittyyyn suuntaan (vastapäivään)**.

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 2,2** käytetään terän nro **674252 koko 8IP** kanssa.

Tarkat 90°:n kulmat valitsemalla $a_p = 6$ mm.

Tekninen kuvaus

enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	6 mm
Sopiva kääntöterä	SO.. 0836..
Terän Ø D _c	25 mm
Terien lkm Z	3
Kokonaispituus L _{ges}	35 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219863 (8IP; 2,2 Nm)

Kiinnityskierre M	M12
Ø D ₁ h6	12,5 mm
Ø D ₂	20,7 mm
Sarja	Softcut®
varren malli	Kierteellinen
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Terien jako	epätasainen
Sisäjähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP	674252 8IP
Kääntöteräruuvisarja10 osaa	219863