

Garant
GARANT Softcut® HSI, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 32/4mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	214904 32/4
GTIN	4045197750686
Tuoteluokka	210

Kuvaus
Malli:

Kulumista kestävä lämpökäsitelty teräs korroosionsuojapinnoitteella. Tarkka kääntöterän kiinnitys määritellyllä kiristysmomentilla. Väljä ja tiheä hammastus yksilöllisiin jyrsästrategioihin.

Käyttö:

Erityisesti pienempitehoisiin koneisiin ja työstöön suurissa syvyyksissä.

Huomautus:

Kaikkien **4 särmän** käyttö edellyttää, että kääntöterää **käännetään aina merkittyyyn suuntaan (vastapäivään)**.

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 2,2** käytetään terän nro **674252 koko 8IP** kanssa.

Tarkat 90°:n kulmat valitsemalla $a_p = 6$ mm.

Tekninen kuvaus

enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	6 mm
Terän Ø D_c	32 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219863 (8IP; 2,2 Nm)
Kokonaispituus L_{ges}	40 mm
Terien lkm Z	4
Sopiva kääntöterä	SO.. 0836..

Ø D ₁ h ₆	17 mm
Ø D ₂	28,7 mm
Kiinnityskierre M	M16
Sarja	Softcut®
varren malli	Kierteellinen
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Terien jako	epätasainen
Sisäjähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja10 osaa	219863
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP	674252 8IP