

**Garant****GARANT Softcut® kulmajyrsin 90° MTC, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z:  
40/4mm****Tilastiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 215570 40/4   |
| GTIN         | 4045197750723 |
| Tuoteluokka  | 210           |

**Kuvaus****Malli:**

Tarkkuuskulmajyrsin, epätasainen jako - hyvä käyntivakaus, erinomainen tarkkuus ja lastuamisteho. Tehokkaiden kääntöteräkulmajyrsinten **uusi sukupolvi, lastuamisvoimaa vähentävä muotoilu MTC-käyttöön epävakaisissa olosuhteissa** tai **karoille, joissa pieni käyttöteho.**

**Käyttö:**

Syviin kulmajyrsintöihin, myös umpimateriaalille. Yleistyökalu kaikille teräsmateriaaleille sekä ruostumattomille ja haponkestäville teräksille.

**Varaosa:**

Kääntöteräruuvisarja nro 219826 (8IP; 2,2 Nm).

**Huomautus:**

Käytettäessä kääntöteriä, joiden säde on yli 2 mm, on terän kiinnitystä mukautettava. GARANT.monenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 2,2, käytetään** terän nro **674252 koko 8IP** kanssa.

**Tekninen kuvaus**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Terän Ø D <sub>c</sub> | 40 mm   |
| Ø D <sub>2</sub>       | 28,7 mm |
| Ø D <sub>1</sub> h6    | 17 mm   |

|   |                      |
|---|----------------------|
| Kääntöterä-ruuvisarja                     | 219826 (8IP; 2,2 Nm) |
| Kokonaispituus $L_{ges}$                  | 40 mm                |
| Kiinnityskierre M                         | M16                  |
| Terien lkm Z                              | 4                    |
| Sopiva kääntöterä                         | AP.. 1335..          |
| Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{max}$ | 78 mm                |
| Pyöröporausjyrsintä $a_p$                 | 1,8 mm               |
| Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{min}$ | 77 mm                |
| Porrastuskulma $\alpha_{max}$             | 0,5 astetta          |
| Porrastuspituus L kun $\alpha_{max}$      | 34,5 mm              |
| Sarja                                     | Softcut®             |
| $\varnothing D_3$                         | 37 mm                |
| varren malli                              | Kierteellinen        |
| Asetuskulma $\kappa$                      | 90 astetta           |
| Jyrsintäkäyttö                            | Parrastus            |
| Jyrsintäkäyttö                            | Pyöröjyrsimet        |
| Jyrsintäkäyttö                            | Kulmajyrsintä        |
| Terien jako                               | epätasainen          |
| Sisjäähdytys                              | kyllä                |
| Lastuamisstrategia                        | MTC                  |
| Työkalun vaihto                           | PowerCard            |
| Tuotetyyppi                               | Kulmajyrsin          |

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP

674252 8IP

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm

211750 2,2