

Garant**Feedking-pikasyöttöjyrsin, Lieriövarsi, Ø D / Terien lkm Z: 20/2Lmm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212902 20/2L
GTIN	4045197549730
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Dynaamisesti vaikuttava terän muoto erittäin nopeaan syöttöön. Äärimmäisen tasainen käynti **itsestabiloituvan kääntöterän asettumisen ansiosta**. **Optimoitu geometria** vähentää lastuamisvoimaa, joten **pääkaran rasitus pienenee**.

Etu:

Erittäin taloudellinen **erittäin vahvojen, nelileikkuisten** kääntöterien ansiosta.

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 2,2** käytetään terän nro **674252 koko 9IP** kanssa.

Tekninen kuvaus

Varren Ø D ₅ h6	18 mm
Terän Ø D _c	20 mm
Kokonaispituus L _{ges}	160 mm
enimmäistyöstösyvyys a _{p max}	0,85 mm
Terien lkm Z	2
Ø D ₃	7 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Sopiva kääntöterä	XD.. 070308
Ulkoneman pituus L ₁	35 mm
Sisäjäähdytys	kyllä

Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	38 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	27 mm
Porrastuskulma α_{\max}	2,86 astetta
Porrastuspituus L kun α_{\max}	6 mm
Pyöröporausjyrsintä a_p	0,85 mm
Sarja	FeedKing
Asetuskulma κ	10 astetta
varren malli	Lieriövarsi
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Vino sisäänsyöttö
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Terien jako	epätasainen
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 9IP	674252 9IP
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219810