

**Garant****Feedking-pikasyöttöjyrsin, Lieriövarsi, Ø D / Terien lkm Z: 18/2Lmm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212902 18/2L
GTIN	4045197649348
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Malli:**

**Dynaamisesti** vaikuttava terän muoto erittäin nopeaan syöttöön. Äärimmäisen tasainen käynti **itsestabiloituvan kääntöterän asettumisen ansiosta**. **Optimoitu geometria** vähentää lastuamisvoimaa, joten **pääkaran rasitus pienenee**.

**Etu:**

Erittäin taloudellinen **erittäin vahvojen, nelileikkuisten** kääntöterien ansiosta.

**Huomautus:**

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 2,2 käytetään** terän nro **674252 koko 9IP** kanssa.

**Tekninen kuvaus**

Ulkoneman pituus $L_1$	30 mm
Varren Ø $D_s$ h6	16 mm
Terien lkm Z	2
Ø $D_3$	5 mm
Sopiva kääntöterä	XD.. 070308
Kääntöterä-ruuvisarja	219810 (9IP; 2,2 Nm)
enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	0,85 mm
Terän Ø $D_c$	18 mm
Kokonaispituus $L_{ges}$	160 mm
Sisäjäähdytys	kyllä

Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	34 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	23 mm
Porrastuskulma $\alpha_{\max}$	4,29 astetta
Porrastuspituus L kun $\alpha_{\max}$	4 mm
Pyöröporausjyrsintä $a_p$	0,85 mm
Sarja	FeedKing
Asetuskulma $\kappa$	10 astetta
varren malli	Lieriövarsi
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Vino sisäänsyöttö
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Terien jako	epätasainen
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

## Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219810
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 9IP	674252 9IP