

**Garant****Feedking-pikasyöttöjyrsin, Lieriövarsi, Ø D / Terien lkm Z: 25/3Lmm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212902 25/3L
GTIN	4045197815590
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Malli:**

**Dynaamisesti** vaikuttava terän muoto erittäin nopeaan syöttöön. Äärimmäisen tasainen käynti **itsestabiloituvan kääntöterän asettumisen ansiosta. Optimoitu geometria** vähentää lastuamisvoimaa, joten **pääkaran rasitus pienenee.**

**Etu:**

Erittäin taloudellinen **erittäin vahvojen, nelileikkuisten** kääntöterien ansiosta.

**Huomautus:**

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 2,2 käytetään** terän nro **674252 koko 9IP** kanssa.

**Tekninen kuvaus**

Kääntöterä-ruuvisarja	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Ulkoneman pituus $L_1$	35 mm
Varren Ø $D_5$ h6	20 mm
Terien lkm Z	3
Ø $D_3$	12 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	0,85 mm
Sopiva kääntöterä	XD.. 070308
Terän Ø $D_c$	25 mm
Kokonaispituus $L_{ges}$	180 mm
Sisäjäähdytys	kyllä

Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	37 mm
Porrastuskulma $\alpha_{\max}$	1,56 astetta
Porrastuspituus L kun $\alpha_{\max}$	11 mm
Pyöröporausjyrsintä $a_p$	0,85 mm
Sarja	FeedKing
Asetuskulma $\kappa$	10 astetta
varren malli	Lieriövarsi
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Vino sisäänsyöttö
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Terien jako	epätasainen
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

## Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219810
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 9IP	674252 9IP