

**Garant****RDMT 12T3 MO, HB8520, Tyyppi: ST1100**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	212274 ST1100
GTIN	4045197750860
Tuoteluokka	21A

## Kuvaus

**Malli:**

**Kaikki kääntöterät soveltuvat käytettäväksi 0° negatiivisten ja 7° positiivisten kannakkeiden kanssa.**

**Huomautus:**

Ohjelastuamisarvot arvoille  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{pmax} = 4,0$  mm.

Syöttö  $f_z$  / hammas: 0,22 mm

ISO-koodi-kääntöterä: RDMT 12T3 MO

tyyppi: ST1100

## Tekninen kuvaus

ISO-koodi-kääntöterä	RDMT 12T3 MO
tyyppi	ST1100
Lastuava aine	KM
Laji	HB8520
Syöttö $f_z$ / hammas	0,22 mm

Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään