



## Suuntaisalustasarja, Pituus: 150mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	366704 150
GTIN	4045197761217
Tuoteluokka	32D

### Kuvaus

**Malli:**

HOLEX – vakiomalli. Korkeus- ja paritoleranssi 0,01 mm. Säilytetään puulaatikossa (kuvan mukainen). Kovuus: 60 HRC.

**Pareittain tarkkuushiottu.****Käyttö:**

Tarkkuutta vaativissa töissä työkappaleiden yhdensuuntaiseen kiinnittämiseen ruuvipuristimissa jne.

**Sisältö:**

8×11; 8×16; 8×21; 8×26; 8×31; 8×36;  
10×13; 10×18; 10×23; 10×28; 10×33; 10×38;  
12×15; 12×20; 12×25; 12×30; 12×35; 12×40;  
14×17; 14×22; 14×27; 14×32; 14×37; 14×42

**Huomautus:**

Koko 125 – 200: 1 mm nouseva; kaikki mitat 9 mm lukuun ottamatta mahdollisia. Varapidike, katso varaosaluettelo.

### Tekninen kuvaus

Listojen määrä	24 paria
Pituus	150 mm

Tuotetyyppi	Suuntaispalat
-------------	---------------

## Tarvikkeet

Suuntaisalustan yksittäispari nrolle366702 / 6704 koko 150 Leveys x korkeus 8X11 mm	366716 8X11
Suuntaisalustan yksittäispari nrolle366702 / 6704 koko 150 Leveys x korkeus 8X36 mm	366716 8X36
Suuntaisalustan yksittäispari nrolle366702 / 6704 koko 150 Leveys x korkeus 8X21 mm	366716 8X21
Suuntaisalustan yksittäispari nrolle366702 / 6704 koko 150 Leveys x korkeus 12X15 mm	366716 12X15
Varapuukotelo suuntaisaloille Tyyppi S2	366754 S2
Suuntaisalustan yksittäispari nrolle366702 / 6704 koko 150 Leveys x korkeus 12X35 mm	366716 12X35
Suuntaisalustan yksittäispari nrolle366702 / 6704 koko 150 Leveys x korkeus 12X40 mm	366716 12X40
Suuntaisalustan yksittäispari nrolle366702 / 6704 koko 150 Leveys x korkeus 8X26 mm	366716 8X26
Suuntaisalustan yksittäispari nrolle366702 / 6704 koko 150 Leveys x korkeus 14X37 mm	366716 14X37
Suuntaisalustan yksittäispari nrolle366702 / 6704 koko 150 Leveys x korkeus 14X32 mm	366716 14X32
Suuntaisalustan yksittäispari nrolle366702 / 6704 koko 150 Leveys x korkeus 8X16 mm	366716 8X16
Suuntaisalustan yksittäispari nrolle366702 / 6704 koko 150 Leveys x korkeus 10X38 mm	366716 10X38
Suuntaisalustan yksittäispari nrolle366702 / 6704 koko 150 Leveys x korkeus 12X20 mm	366716 12X20
Suuntaisalustan yksittäispari nrolle366702 / 6704 koko 150 Leveys x korkeus 10X23 mm	366716 10X23
Suuntaisalustan yksittäispari nrolle366702 / 6704 koko 150 Leveys x korkeus 14X22 mm	366716 14X22

Suuntaisalustan yksittäispari nrolle366702 / 6704 koko 150 Leveys × korkeus 8X31 mm	366716 8X31
Suuntaisalustan yksittäispari nrolle366702 / 6704 koko 150 Leveys × korkeus 10X33 mm	366716 10X33
Suuntaisalustan yksittäispari nrolle366702 / 6704 koko 150 Leveys × korkeus 12X30 mm	366716 12X30
Suuntaisalustan yksittäispari nrolle366702 / 6704 koko 150 Leveys × korkeus 10X18 mm	366716 10X18
Suuntaisalustan yksittäispari nrolle366702 / 6704 koko 150 Leveys × korkeus 10X13 mm	366716 10X13
Suuntaisalustan yksittäispari nrolle366702 / 6704 koko 150 Leveys × korkeus 14X42 mm	366716 14X42
Suuntaisalustan yksittäispari nrolle366702 / 6704 koko 150 Leveys × korkeus 12X25 mm	366716 12X25
Suuntaisalustan yksittäispari nrolle366702 / 6704 koko 150 Leveys × korkeus 14X27 mm	366716 14X27
Suuntaisalustan yksittäispari nrolle366702 / 6704 koko 150 Leveys × korkeus 14X17 mm	366716 14X17
Suuntaisalustan yksittäispari nrolle366702 / 6704 koko 150 Leveys × korkeus 10X28 mm	366716 10X28