

Garant**RDHW 0702 MOT, HB7525, Tyyppi: ST900**

Tilaustiedot

Tilausnumero	212211 ST900
GTIN	4045197761231
Tuoteluokka	21A

Kuvaus

Malli:

Kaikki kääntöterät soveltuvat käytettäväksi 0° negatiivisten ja 7° positiivisten kannakkeiden kanssa.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvoille $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 1,5$ mm.

Syöttö f_z / hammas: 0,18 mm

ISO-koodi-kääntöterä: RDHX 0702 MOTN

tyyppi: ST900

Tekninen kuvaus

tyyppi	ST900
ISO-koodi-kääntöterä	RDHX 0702 MOTN
Lastuava aine	KM
Laji	HB7525
Syöttö f_z / hammas	0,18 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	1

Tuotetyyppi

Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	380 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	290 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	240 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	sopii rajoituksin	210 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin	170 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	240 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	170 m/min	M
GG(G)	sopii rajoituksin	200 m/min	K
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		