



Pikavaihtokierteitysistukka, BT 40, Kierteenleikkausalue: M14-33



Tilaustiedot

Tilausnumero	334665 M14-33
GTIN	4045197750372
Tuoteluokka	32P

Kuvaus

Malli:

- Lyhyt malli, joustava työntön ja vedon pituudentasaus.
- Säädeltävä leikkuuvoima eri materiaaleille ja kierretapeille.

Käyttö:

- Kalibroitujen kierteiden valmistamiseen.
- Tarkoitettu oikea- ja vasenkätisille kierteille.
- NC-koneisiin ja työstökeskuksiin.

Erikoistarvike:

Pikavaihtopitimet nro 335420 – 335660.

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806. AB-kiristysavaimet nro 308820; 308835.

Huomautus:

- **Kierteitysistukka pikavaihtopitimellä muille varsimalleille koko M14 - M33 saatavissa toimittajalta.**
- **Kierteitysistukka ei sovi sisäjähdytykseen.**

Kiinnitysnormi: ISO 7388-2

Pituudentasaus, työntö: 20 mm

Pituudentasaus, veto: 20 mm

Ulko-Ø D: 78 mm

Sisä-Ø D₁: 48 mm

Ulkonema A-mitta: 162,5 mm

Tekninen kuvaus

Pituudentasaus, veto	20 mm
----------------------	-------

Sisä-Ø D ₁	48 mm
Ulko-Ø D	78 mm
Kierteenleikkausalue	M14 – M33
Pituudentasaus, työntö	20 mm
Ulkonema A-mitta	162,5 mm
Sovitin	BT 40
Kiinnitysnormi	JIS B6339
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Tuotetyyppi	Kierteitysistukka

Tarvikkeet

Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40
Vetopultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308806 40
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 14 mm	335640 14
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 18 mm	335640 18
KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 26 mm) Sopii ISO-varteen 40	308625 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40
Vetopultti Hurco 45°, reikä ja sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308801 40
Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 16 mm	335640 16
KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 29 mm) Sopii ISO-varteen 40	308630 40
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308700 40
	335440 22

Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä Kierretapinvarren
Ø 22 mm

Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 40 308605 40

Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä Kierretapinvarren
Ø 11 mm 335440 11

Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40 308785 40

Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 40 308740 40

Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø
11 mm 335640 11

KiinnityspulttitMuoto A Sopii ISO-varteen 40 308600 40

Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40 308795 40

Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä Kierretapinvarren
Ø 18 mm 335440 18

Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40 308650 40

Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø
28 mm 335640 28

Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40 308660 40

KiinnityspulttitMazak, muoto A Sopii ISO-varteen 40M 308670 40M

Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40 308610 40

Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä Kierretapinvarren
Ø 28 mm 335440 28

Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-
varteen 40 308615 40

Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø
20 mm 335640 20

Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø
22 mm 335640 22

KiinnityspulttitMuoto B Sopii ISO-varteen 40 308640 40

Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä Kierretapinvarren
Ø 16 mm 335440 16

Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40 308620 40

Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO-
varteen 40 308720 40

Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä Kierretapinvarren Ø 12 mm	335440 12
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 12 mm	335640 12
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä Kierretapinvarren Ø 25 mm	335440 25
Vetopulttien kiristysavain DIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308820 40
Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308635 40
Vetopulttien kiristysavain ISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308830 40
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 25 mm	335640 25
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä Kierretapinvarren Ø 20 mm	335440 20
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä Kierretapinvarren Ø 14 mm	335440 14