



Pikavaihtokierteitysistukka, BT 50, Kierteenleikkausalue: M14-33



Tilaustiedot

Tilausnumero	334670 M14-33
GTIN	4045197750389
Tuoteluokka	32P

Kuvaus

Malli:

- Lyhyt malli, joustava työntön ja vedon pituudentasaus.
- Säädeltävä leikkuuvoima eri materiaaleille ja kierretapeille.

Käyttö:

- Kalibroitujen kierteiden valmistamiseen.
- Tarkoitettu oikea- ja vasenkätisille kierteille.
- NC-koneisiin ja työstökeskuksiin.

Erikoistarvike:

Pikavaihtopitimet nro 335420 – 335660.

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806. AB-kiristysavaimet nro 308820; 308835.

Huomautus:

- **Kierteitysistukka pikavaihtopitimellä muille varsimalleille koko M14 - M33 saatavissa toimittajalta.**
- **Kierteitysistukka ei sovi sisäjähdytykseen.**

Kiinnitysnormi: ISO 7388-2

Pituudentasaus, työntö: 20 mm

Pituudentasaus, veto: 20 mm

Ulko-Ø D: 78 mm

Sisä-Ø D₁: 48 mm

Ulkonema A-mitta: 141 mm

Tekninen kuvaus

Ulko-Ø D	78 mm
----------	-------

Kierteenleikkausalue	M14 – M33
Ulkonema A-mitta	141 mm
Sisä-Ø D ₁	48 mm
Pituudentasaus, veto	20 mm
Pituudentasaus, työntö	20 mm
Sovitin	BT 50
Kiinnitysnormi	JIS B6339
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Tuotetyyppi	Kierteitysistukka

Tarvikkeet

Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä Kierretapinvarren Ø 12 mm	335440 12
Kiinnityspultit Muoto A Sopii ISO-varteen 50	308600 50
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 16 mm	335640 16
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 50	308605 50
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä Kierretapinvarren Ø 22 mm	335440 22
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 11 mm	335640 11
Vetopulttien kiristysavain ISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308830 50
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä Kierretapinvarren Ø 18 mm	335440 18
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 22 mm	335640 22
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 14 mm	335640 14
Momenttivaihtopääkiinnityspultille DIN 69872 sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308810 50

Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308785 50
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308615 50
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 50	308740 50
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308820 50
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytöntä Kierretapinvarren Ø 25 mm	335440 25
Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308660 50
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytöntä Kierretapinvarren Ø 12 mm	335640 12
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytöntä Kierretapinvarren Ø 20 mm	335640 20
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytöntä Kierretapinvarren Ø 16 mm	335440 16
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308765 50
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308760 50
KiinnityspulttiMuoto B Sopii ISO-varteen 50	308640 50
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytöntä Kierretapinvarren Ø 20 mm	335440 20
MomenttinvaihtopääKiinnityspultti ISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308812 50
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytöntä Kierretapinvarren Ø 18 mm	335640 18
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308795 50
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytöntä Kierretapinvarren Ø 28 mm	335640 28
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytöntä Kierretapinvarren Ø 11 mm	335440 11
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytöntä Kierretapinvarren Ø 28 mm	335440 28
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytöntä Kierretapinvarren Ø 25 mm	335640 25
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308790 50

Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettäivistetty Sopii ISO-varteen 50	308720 50
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 50	308610 50
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä Kierretapinvarren Ø 14 mm	335440 14
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308620 50
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308650 50